

**VNMG 160408, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
spån-brytare	PQ
Sort	CA025P
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	105 - 435 m/min
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning