

**WNMG 080412 Wiper, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	252117 CA025P
GTIN	4960664865758
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Sort	CA025P
spån-brytare	WQ
Skärdjup a_p	1 - 3,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	WNMG 080412

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning