


**CNMG 120404, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	S
Skärhastighet $v_c$ primär användning	25 - 70 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,18 mm/v
spån-brytare	MQ
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	PR015S
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMG 120404

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning