

**DNMG 150608, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	MQ
Primäranvändning	S
Sort	PR005S
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,03 - 0,12 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	DNMG 150608

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning