


**SNMG 120404, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,4 - 1,5 mm
Matning f	0,03 - 0,12 mm/v
Primäranvändning	S
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Sort	PR005S
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	MQ
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	SNMG 120404

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning