

**VNMG 160404, Sort: PR005S****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 251752 PR005S |
| GTIN         | 4960664836765 |
| Artikelklass | 25E           |

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Hörnradie                             | 0,4 mm                              |
| Sort                                  | PR005S                              |
| Primäranvändning                      | S                                   |
| spån-brytare                          | MQ                                  |
| Skärmaterial                          | VHM                                 |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,2 - 1,5 mm                        |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt                       |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 30 - 90 m/min                       |
| Matning $f$                           | 0,03 - 0,12 mm/v                    |
| Beläggning                            | Megacoat Hard                       |
| ISO-kod vändskär                      | VNMG 160404                         |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 4                      |
| Produktlag       | Vändskär för svarvning |