

**VNMG 160408, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	251824 PR005S
GTIN	4960664836826
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	S
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
spån-brytare	MU
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Sort	PR005S
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning