



## Sladdlös mutterdragare, Typ: M18ONEFF12



### Beställningsdata

Ordernummer	074010 M18ONEFF12
GTIN	4058546028992
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust, **kraftfull FUEL™ batteridrivna slagskruvdragare** med **borstlös POWERSTATE™ EC-Motor**, lång motorlivstid och hög energieffektivitet. Stabilt **metallväxelhus** och ergonomiskt **mitthandtag med mjuk beläggning**. Batteriladdningsindikator, LED-belysning av arbetsområdet. Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering. **REDLINK PLUS™-Elektronik** – enastående effektregering:

- **Med systemkommunikation drivmaskin – batteri.**
  - **Med överlastskydd för längre livslängd hos batteri, motor och växel.**
- DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan 4 kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.
- **Kompakt utförande.**
  - **Steg 4 för optimalt förhållande mellan effekt och precision vid lossning av skruvar.**
  - **Kraftfulla 1356 Nm vridmoment.**
  - **1/2 tum sprängringfäste.**
  - **ONE KEY™-app för individuella verktygsinställningar.**
  - **Med ONE KEY™ Tool Tracker & Security kan bland annat apparatens senaste position visas.**

#### Utförande reklamtext:

Robust, **kraftfull FUEL™ batteridrivnen slagskruvdragare** med **borstlös POWERSTATE™ EC-Motor**, lång motorlivstid och hög energieffektivitet.

- **Kompakt utförande.**
- **Steg 4 för optimalt förhållande mellan effekt och precision vid lossning av skruvar.**

**Fördel:**

DRIVE CONTROL™.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 × litiumjonbatteri, laddare, HD-box, bälteshållare.

**OBS!:**

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073808.

## Teknisk beskrivning

slaghastighet 4:ans växel	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
slaghastighet 1:ans växel	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Batterispänning	18 V
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
maximalt vridmoment 2:a steget	400 Nm
typisk användning	Heavy Duty
maximal vridmoment 3:e steget	1356 Nm
maximalt vridmoment 4:e steget	1356 Nm
vikt	3,3 kg
slaghastighet 3:ans växel	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
batterikapacitet	5 Ah
fästprofil verktygshållare	utvändig fyrkant
maximalt vridmoment 1:a steget	130 Nm
slaghastighet 2:ans växel	0 - 1750 min <sup>-1</sup>
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M33
tillverkarens beteckning	M18ONEFHIWF12-502X
mått verktygshållare	1/2 tum
app-anslutning	OneKey
Antal ingående batterier	2

Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Slagskruvdragare

---

## Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18