


**WN.G 080408, Sort: PR005S**

Beställningsdata

Ordernummer	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Primäranvändning	S
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 3,5 mm
Sort	PR005S
spån-brytare	MU
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	WNMG 080408

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning