

**TNMG 160404, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	251472 PR005S
GTIN	4960664836697
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Sort	PR005S
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	MQ
Primäranvändning	S
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning