

**Slippappersrondell (CER) Hookit 775L Flerhålad, Ø 150 mm, Kornstorlek: 320****Beställningsdata**

Ordernummer	567792 320
GTIN	50076308470826
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Med **stabil filmbärare**. Den damm avvisande beläggningen förhindrar igensättning i förtid.

**Fördel:**

- **Mer likformig slipbild tack vare utomordentligt kornstöd.**
- **Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.**

**Användningsdata:**

Kan användas för torr- och våtslipning på trä, lack, metall och plasttytor.

Precisionsslipkorn **Cubitron™ II** som är fördelaktiga på stora ytor (plåtbearbetning) tack vare **snabbare avverkning** och **jämnare ytfinish**.

**Teknisk beskrivning**

Serie	775L
Slipmedel	Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		