


**3M****VHB™ Power Klebeband, Tillverkarens beteckning: GPH****Beställningsdata**

Ordernummer	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**Dubbelsidigt** och kraftfullt **häftband** av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande. GPH#110GF för metaller, höga temperaturer och före pulverlackering. **19 mm x 3 m.**

**Användningsdata:**

Lämpligt för metaller, lackerade ytor, lackerat trä, glas, keramik och många plastmaterial. för användning inom- och utomhus

Längd: 3 m

Bredd: 19 mm

Färg: grå

kortvarigt temperaturbeständigt upp till: 230 °C

långvarigt temperaturbeständigt upp till: 150 °C

**Teknisk beskrivning**

tillverkarens beteckning	GPH-110GF
Tjocklek	1,1 mm

Bredd	19 mm
Färg	grå
Längd	3 m
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Antal tejper	1
Lager luftfuktighet	40 - 65 %
lagringstemperatur	16 - 25 °C
Limstyrka på stål	3,7 N/mm
Elasticitet	300 %
temperaturbeständig upp till	150 °C
Slag av tejp	Dubbelsidig
Användning	Tätning
Användning	Fastsättning
Användning	Montering
Hållarmaterial	PE
Häftmassa	Akryl
anmärkning	fuktbeständig
anmärkning	smidig
anmärkning	dämpande
anmärkning	skärhållfast
anmärkning	högtemperaturbeständig
Minsta hållbarhet	24 månad