



VHB™ Power Klebeband, Tillverkarens beteckning: 5962F



Beställningsdata

Ordernummer	083785 5962F
GTIN	4054596308619
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningsfunktion, vibrationsdämpande. Perfekt för många lågenergiytor, pulverlackerade ytor, plaster eller glas.

Användningsdata:

Lämpligt för metaller, lackerade ytor, lackerat trä, glas, keramik och många plastmaterial. för användning inom- och utomhus

Längd: 8 m

Bredd: 19 mm

Färg: svart

kortvarigt temperaturbeständigt upp till: 150 °C

långvarigt temperaturbeständigt upp till: 90 °C

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	5962F
Längd	8 m
Tjocklek	1,6 mm

Färg	grå
Bredd	19 mm
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Hållarmaterial	PE
Minsta hållbarhet	12 månad
Antal tejper	1
Slag av tejp	Dubbelsidig
Limstyrka på stål	5,5 N/mm
Häftmassa	Akryl
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
temperaturbeständig upp till	120 - 150 °C
anmärkning	dämpande
anmärkning	smidig
Användning	Tätning
Användning	Maskering
Användning	Fastsättning
Elasticitet	300 %