

**3M****VHB™ Power Klebeband, Tillverkarens beteckning: 4910F****Beställningsdata**

Ordernummer	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**Dubbelsidigt och kraftfullt häftband** av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningsfunktion, vibrationsdämpande. Perfekt för transparenta anslutningar och material såsom glas.

**Användningsdata:**

Lämpligt för metaller, lackerade ytor, lackerat trä, glas, keramik och många plastmaterial. för användning inom- och utomhus

Längd: 11 m

Bredd: 19 mm

Färg: transparent

kortvarigt temperaturbeständigt upp till: 150 °C

långvarigt temperaturbeständigt upp till: 90 °C

**Teknisk beskrivning**

Färg	transparent
Bredd	19 mm

tillverkarens beteckning	9410F
Längd	11 m
Tjocklek	1 mm
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Slag av tejp	Dubbelsidig
Häftmassa	Akryl
anmärkning	fuktbeständig
anmärkning	smidig
anmärkning	dämpande
Användning	Tätning
Användning	Fastsättning
Användning	Montering
Minsta hållbarhet	12 månad
Elasticitet	300 %
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Antal tejper	1
Hållarmaterial	PE
temperaturbeständig upp till	90 - 150 °C
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Limstyrka på stål	2,6 N/mm