

Garant**Verkstadsskjutmått med fininställning, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415090 300
GTIN	4062406065102
Artikelklass	40Z

Beskrivning**Utförande:**

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbottnar och i smala instick. Fasade och rundade skänkspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skalindelning som ger enkel avläsning av invändiga och utvändiga mått. Direkt avläsning av invändigt mått med extra skalindelning. Med fininställning. Med låsskruv. Storlek 300 genomhärdad, från storlek 500 mätytor härdade.

Teknisk beskrivning

förpackning	Stabil box
mätområde	0 - 300 mm
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
skänkellängd	90 mm
Kalibrering	A1
gradering	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	± 0,05 mm
Fininställning	ja
Mätspetsar	ja
Mätteknik	analog

Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021000 300