

**Garant****Verkstadsskjutmått med fininställning, mätområde: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415090 500
GTIN	4062406065218
Artikelklass	40Z

**Beskrivning****Utförande:**

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbottnar och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skalindelning som ger enkel avläsning av invändiga och utvändiga mått. Direkt avläsning av invändigt mått med extra skalindelning. Med fininställning. Med låsskruv. Storlek 300 genomhärdad, från storlek 500 mätytor härdade.

**Teknisk beskrivning**

skänkellängd	150 mm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	A1
gradering	1/20 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
mätområde	0 - 500 mm
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	± 0,07 mm
Fininställning	ja
Mätspetsar	ja
Mätteknik	analog

Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500