



## Slagbormaskin, Typ: GSB242



### Beställningsdata

Ordernummer	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Slagbormaskin med högeffektiv motor** med högt vridmoment för de mest krävande tillämpningarna (borring, arbete med kärnborrar och hålsågar), liksom skruvdragning och omrörning.

- **Nytt säkerhetshandtag med innovativt fäste och Softgrip för säker fasthållning av maskinen.**
- **Robust metallväxelhus för lång livslängd.**
- **Mekanisk överlastkoppling Antirotatio för hög arbets säkerhet även vid mycket krävande tillämpningar.**
- **Metallsnabbchuck med enkelhylsa och Auto-Lock för snabbt verktygsbyte med bara en hand**
- **Vridbar borstplatta för samma kraft vid vänster- som högergång.**
- **Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-norm) – kan användas i borrstativ.**
- **2-stegs växellåda.**
- **Ökat användarskydd tack vare KickBack Control.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive snabbsänborrchuck 13 mm, extra handtag, djupstopp 210 mm, transportväska.

### Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1100 W
-------------------	--------

tillverkarens beteckning	GSB 24-2
chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
maximala vibrationer enligt EN	14,6 m/s <sup>2</sup>
maximal spiralborr-Ø i betong	22 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	16 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	3000 min <sup>-1</sup>
maximalt varvtal 1:a växeln	900 min <sup>-1</sup>
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt vridmoment	40 Nm
maximal slagfrekvens	15300 min <sup>-1</sup>
vikt	2,9 kg
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Slagbormaskin