

Garant
Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260320 25/11 |
| GTIN | 4062406066062 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------------------------|
| Vändskärsstorlek | 11 mm |
| ISO-kod hållare | E25S SDQCR/L11 |
| Minimiförborrningshåldiameter D_{min} | 32 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 200 mm |
| Inställningsvinkel κ | 107,5 grad |
| Mittförskjutning L_3 | 16 mm |
| Skruvsats förvändskär | 269028 8 |
| totallängd L | 250 mm |
| Passande vändskär | DC.. 11T3.. |
| Spännhöjd L_2 | 24 mm |
| Skaftdiameter D_s | 25 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Användning | Höger |
| Invändigt svarvdjup upp till | 8xD |
| Skärmaterial | VHM |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500