

**WOHX 060302 vänster, W00, Sort: P25M****Beställningsdata**

Ordernummer	268914 P25M
GTIN	4047109055674
Artikelklass	24T

Beskrivning

WOHX 060302 vänster P25M Sort: P25M

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Sort	P25M
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min

Hörnradie	0,2 mm
ISO-kod vändskär	WOHX 060302 L
Produktnamnsattribut	W00
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning