

Garant**DCGT 04T002, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M
spån-brytare	VF
Sort	HB7125-1
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,05 - 0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
ISO-kod vändskär	DCGT 04T002

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning