

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0408/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260320 0408/04
GTIN	4062406066727
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E0408F SDQCR/L04
totallängd L	80 mm
Passande vändskär	DC.. 04T0..
Spännhöjd L ₂	7,5 mm
Skrivsats för vändskär	269028 26
Halsbredd L ₄	4 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Mittförskjutning L ₃	3 mm
Huvudängd L ₁	26 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	5,6 mm
Effektivt djup T	1,1 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500