


**WOHX 10T304 vänster, W00, Sort: P25M****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 268922 P25M   |
| GTIN         | 4047109056510 |
| Artikelklass | 24T           |

**Beskrivning**

WOHX 10T304 vänster P25M Sort: P25M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 120 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Matning $f$                             | 0,1 - 0,3 mm/v     |
| Skärhastighet $v_c$ sekundär användning | 120 - 180 m/min    |
| Skärdjup $a_p$                          | 0,5 - 1,5 mm       |
| Sort                                    | P25M               |
| Primäranvändning                        | P                  |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning   | 120 - 300 m/min    |
| Sekundär användning                     | M                  |
| Skärförhållande                         | snitt intermittent |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Hörnradie            | 0,4 mm                 |
| ISO-kod vändskär     | WOHX 10T304 L          |
| Produktnamnsattribut | W00                    |
| Spånvinkel           | 12 grad                |
| Produktslag          | Vändskär för svarvning |