


**WOHX 08T302 vänster, W00, Sort: K10****Beställningsdata**

Ordernummer	268920 K10
GTIN	4047109056268
Artikelklass	24T

Beskrivning

WOHX 08T302 vänster K10 Sort: K10
spån-brytare: G12
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 200 m/min
Skärhastighet v_c sekundär användning: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c sekundär användning	300 - 500 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
Sekundär användning	N
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Primäranvändning	K
Skärhastighet v_c primär användning	200 m/min
spån-brytare	G12
Sort	K10
Skärmaterial	HM
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	WOHX 08T302 L
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W00
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning