


**TOGX 06T104 neutral, W57, Sort: BK8430**

**Beställningsdata**

Ordernummer	268864 BK8430
GTIN	4047109201491
Artikelklass	24T

**Beskrivning**

TOGX 06T104 neutral BK8430 Sort: BK8430

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 120 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Sekundär användning	M
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	120 - 180 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 300 m/min
Sort	BK8430
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P

ISO-kod vändskär	TOGX 06T104
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W57
Spånvinkel	14 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning