

 KOMET**DOHT 11T304 neutral, W79, Sort: BK6425****Beställningsdata**

Ordernummer	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Artikelklass	24T

Beskrivning

DOHT 11T304 neutral BK6425 Sort: BK6425

spån-brytare: G06

Matning f: 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 100 - 180 m/min**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	G06
Sekundär användning	M
Skärhastighet v_c sekundär användning	100 - 180 m/min
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Primäranvändning	P
Sort	BK6425
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DOHT 11T304 N
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	W79
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning