



Verkstadvagn Assistent 179N med rostfri arbetsskiva, Typ: 179N-7



Beställningsdata

Ordernummer	918276 179N-7
GTIN	4000896215577
Artikelklass	93H

Beskrivning

Utförande:

Robust verkstadvagn med dubbelväggig konstruktion. Stomme med genomgående kantskyddshörn. centrallåsning med cylinderlås och ömsesidig utdragspärr. Utdragslådor med självindrag. Arbetsytan komplett tätad, vagnen invändigt skyddad mot uttrinnande vätskor. 2 svängbara hjul med parkeringsbroms och 2 fasta hjul.

Arbetskiva och åkhandtag av rostfritt stål.

Beläggning:

Antal x lådor-fronthöjd mm: 5x81 / 2x166

Lackering:

Blå

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	398 mm
vikt	90 kg
lådornas effektiva bredd	522 mm
höjd	1020 mm

Serie	Assistent
Bredd	785 mm
Djup	518 mm
Typ	179N-7
Bärförmåga låda/utdragshylla	25 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Produktslag	Verkstadsvagn