



Verkstadvagn Assistent 179NXL, Typ: 179NXL-8



Beställningsdata

Ordernummer	918277 179NXL-8
GTIN	4000896215218
Artikelklass	93H

Beskrivning

Utförande:

Robust verkstadvagn med dubbelväggig konstruktion. Stomme med genomgående kantskyddshörn. centrallåsning med cylinderlås och ömsesidig utdragsspärr. Utdragslådor med självindrag. Arbetsytan komplett tätad, vagnen invändigt skyddad mot uttrinnande vätskor. 2 svängbara hjul med parkeringsbroms och 2 fasta hjul.

Total bärförmåga 1000 kg. Arbetskiva och åkhandtag av rostfritt stål.

Beläggning:

Antal x lådor-fronhöjd mm: 7×81 / 1×166

Lackering:

Blå

Teknisk beskrivning

vikt	125 kg
lådornas effektiva bredd	696 mm
Typ	179NXL-8
Djup	518 mm

Bredd	959 mm
höjd	1020 mm
Serie	Assistent
lådornas effektiva djup	398 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Produktslag	Verkstadsvagn