


 KOMET**WOHX 08T302 höger, W00, Sort: P25M****Beställningsdata**

Ordernummer	268904 P25M
GTIN	4047109072640
Artikelklass	24T

Beskrivning

WOHX 08T302 höger P25M Sort: P25M
spån-brytare: G12
Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min
Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Sort	P25M
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	G12
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	P

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Sekundär användning	M
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	WOHX 08T302 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W00
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning