

**TOHX 06T102 vänster, W30, Sort: BK8425****Beställningsdata**

Ordernummer	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Artikelklass	24T

**Beskrivning**

TOHX 06T102 vänster BK8425 Sort: BK8425

spån-brytare: G12

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 260 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 120 - 160 m/min

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	BK8425
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	120 - 160 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	G12
Skärmaterial	VHM
Sekundär användning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 260 m/min

Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	P
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOHX 06T102 L
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning