

**TOHX 06T102 vänster, W30, Sort: P25M****Beställningsdata**

Ordernummer	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 06T102 vänster P25M Sort: P25M

spån-brytare: G12

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Skärmaterial	VHM
Sekundär användning	M
Primäranvändning	P
Sort	P25M
Skärförhållande	snitt intermittent

spån-brytare	G12
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOHX 06T102 L
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning