

Garant**Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	949015 4
GTIN	4062406073091
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Fötter av 2 mm tjock aluminiumplåt. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransen).

Klädstång med 3 krokar per sektion.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Sockelplåt finns som tillval. Fråga oss!

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	dörr helt av plåt
Speciallack tillgänglig	ja

Norm	DIN 4547
Underrede utförande	Aluminiumfötter
vikt	68 kg
passar till integralhjälm	ja
antal sektioner	4
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Snedtak	nej
Ventilationsöppningar dörr	nej
Namnskylt	ja
effektivt djup per sektion	472 mm
Djup	520 mm
Bredd	800 mm
antal klädstänger	1
effektiv höjd per sektion	780 mm
Ventilationsöppningar bakvägg	ja
effektiv bredd per sektion	342 mm
höjd	1850 mm
för hänglås	ja
Lås utförande	Låsklinka
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Precisionscylinderlåsmed låscylinder, olika låsegenskaper
Höljes-Ø 45 mm

085814 45

Precisionscylinderlåsmed låscylinder, samma låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085812 45
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Sockelplåt sida Typ 520	958738 520
Sockellucka fram Typ 800	958737 800
Precisionscylinderlåsutan låscylinder Höljes-Ø 45 mm	085816 45
Låsklinka Typ R	914190 R