

**Garant****Elektroniksidavbitare, normal huvudform, SFW, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726215 125
GTIN	4045197976499
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionstillverkade tänger med slimmad form. Induktionshårdade skär (62–64 HRC). Bländfri, mattblästrad yta med infälld led och försänkt skruv. Dubbla, utbytbara fjädrar för enkel hantering. **2K**-grepphylsor i avledande material. **ESD-skyddad**. Precisionsslipade skär.

**Material:**

CNC-bearbetat specialverktogsstål för extremt snäva toleranser.

**Teknisk beskrivning**

skärlängd	11,5 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
huvudbredd	12 mm
totallängd	125 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Mycket liten fas
Produktnamnsattribut	SFW
Produktslag	Skärande tång

