

Garant**Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud, urtag, KW, totallängd: 125mm**

Beställningsdata

Ordernummer	726255 125
GTIN	4045197976611
Artikelklass	71B

Beskrivning

Utförande:

Precisionstillverkade tänger med slimmad form. Induktionshårdade skär (62–64 HRC). Bländfri, mattblästrad yta med infälld led och försänkt skruv. Dubbla, utbytbara fjädrar för enkel hantering. **2K**-grepphylsor i avledande material. **ESD-skyddad**. Precisionsslipade skär.

Material:

CNC-bearbetat specialverktogsstål för extremt snäva toleranser.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet koppartråd max Ø	0,1 - 1 mm
skärlängd	10 mm
huvudbredd	10 mm
totallängd	125 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Utan fas
Produktnamnsattribut	KW
Produktslag	Skärande tång

