

Garant
HM-fräs TPC, DLC, Ø h6 DC: 8mm

Beställningsdata

Ordernummer	202284 8
GTIN	4045197977298
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

Med **excentrisk avbackning** och extra **polering** i spånutrymmena för **enastående spånavgång** i långspånande aluminiummaterial.

Med dubbel spändelare för föredömlig spånbildning.

Med den senaste generationens **DLC-beläggning sp²**.

OBS!:

EN NY GENERATION FINNS! Rekommenderad efterföljande produkt är nr 203115.

$a_{e\ max} = 0,1 \times D$ för TPC-bearbetning.

h_{max} : De värden som anges i tabellen är maxvärden.

Teknisk beskrivning

Friställningsdiameter D_1	7,4 mm
Skärlängd L_c	41 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skaftform	HA
Skaftdiameter D_s	8 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	48 mm
Spånets medeltjocklek h_{max} för TPC-fräsning i aluminium kortspånig	0,036 mm
totallängd L	89 mm
Skär-Ø D_c	8 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm

Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HA
Tandantal Z	3
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Spiralvinkel	45 grad
Tolerans nom.-Ø	h6
Hörnfavinkel	45 grad
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	lämplig	280 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	270 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	125 m/min	N
PE-HD	lämplig	110 m/min	N
PA 66	lämplig	140 m/min	N
PEEK	lämplig	90 m/min	N
PF 31	lämplig	80 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	125 m/min	N
POM GF25	lämplig	115 m/min	N

PA 66 GF30	lämplig	105 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	90 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	120 m/min	N
Cu	lämplig	80 m/min	N
CuZn	lämplig	100 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB

129100 HB