

Garant**Sats med tigersågblad, Beteckning: 1155CHM****Beställningsdata**

Ordernummer	588600 1155CHM
GTIN	4045197977342
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Tigersågblad **för metall. Hårdmetallbelagda tänder**, för bärarblad med maximal belastningskapacitet som samtidigt är flexibelt.

OBS!:

Sänk slagfrekvensen, arbeta utan pendling eller användning av kylmedel.

Teknisk beskrivning

Beteckning	1155CHM
Bladlängd	225 mm
Antalblad	1
Tandelning	3 mm
optimerad för material	INOX
Sågbladsmaterial	VHM
Snittyp	rak tandning, snabb (grov)
Snittyp	vinkelrätt snitt
Plåttjocklek (perforerad panel)	4-12 mm
Metallprofil (öppen)	< 175 mm
Maskin	Tigersågar
Produktslag	Tigersågblad

