

Garant GRIDLINE

Batteriladdningsskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000/DEmm**Beställningsdata**

Ordernummer	944501 1000/DE
GTIN	4062406073534
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Batteriladdningsskåp med utrustning i 40×20G, med **FI-säkringslåda** och **fläkt**. Fläkt med luftfilter för övertrycksdrift (50 m³ / h). Luften avgår genom ventilationsspringor i dörrarnas sidor. Hyllplan för batteriladdning med vardera två grenlådor med 6 uttag 230 V och strömbrytare.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive 2 perforerade batteriladdningshyllor. Ansluningsstickkontakt 16 A / 400 V 5-polig med 3 m framledning och **mätprotokoll**. 4 st eluttagslister med 6 uttag.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Tysk eluttagsversion.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Antal uttag	24
vikt	88 kg
effektiv höjd	845 mm
höjd	1000 mm
Djup	500 mm
Bredd	1000 mm

bredd i G	40
djup i G	20
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
Strömbrytare	ja
märkspänning	400 V
Antal eluttag typ F	24
Eluttag typ	F
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Batteriladdningsskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------