

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Ståltråd, mässingbelagd 0,30 mm, Borst-Ø D1: 60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	573300 60
GTIN	4017359147290
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vårig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.

Den mycket slitstarka ståltråden har ett tunt mässingskikt.

Med **invändig gänga M14**. Med **invändig gänga M14**.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Borsttjocklek	0,3 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
Borst-Ø D ₁	65 mm
maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd

Produktlag

Huvborste