



Elektroniksidavbitare spegelpolerad, runt huvud med trådhållare, FW, totallängd: 115mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 726433 115 |
| GTIN | 4003773043768 |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning

Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingsområde på grund av bländande kromdelar. Stabil, genomstucken led utan spel. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning.

Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För fin skärande bearbetning, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Kullagerstål, induktionshårdade skär.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------|
| huvudbredd | 11 mm |
| klippkapacitet koppartråd max Ø | 0,3 - 1,6 mm |
| klippkapacitet hård tråd upp till Ø | 0,3 - 0,6 mm |
| totallängd | 15 mm |
| skärlängd | 14 mm |
| klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø | 0,3 - 1,2 mm |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Skärfas | Liten fas |
| Material | Kullagerstål |
| Huvudets form | rund |
| Norm | DIN ISO 9654 |
| Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
| Tillverkningsprocess | Induktionshårdade skär (ca 62 HRC) |
| Yta | spiegelpolerad |
| Produktnamnsattribut | FW |
| med retur fjäder | ja |
| Produktslag | Skärande tång |