

**Garant****GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z:  
42/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212816 42/3
GTIN	4062406074821
Artikelklass	210

**Beskrivning****Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.  
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
spiralfräsnings Ø D <sub>max</sub>	82 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsnings Ø D <sub>min</sub>	68 mm
Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Fästgंगा M	M16
Serie	Power Q
Invändig	ja
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	2,05 grad

Skär-Ø $D_c$	42 mm
Passande vändskär	XDM.120516
totallängd $L_{tot}$	60 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
spiralfräsning $a_p$	1,5 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	22,34 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP