

Garant GRIDLINE

Skåp för tung last med dörr helt av plåt, höjd: 1000 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942802 1000
GTIN	4062406074692
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 30×28G. Passande utdragslådor: 26×24G (beställs separat).

Förstärkta sidoväggar för fastsättning av hyllor i **förstärkt utförande för 200 kg** i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 1000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 30

djup i G: 28

effektiv höjd: 845 mm

Teknisk beskrivning

höjd	1000 mm
vikt	62 kg
bredd i G	30
djup i G	28
Bredd	750 mm
effektiv höjd	845 mm
Djup	700 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Skåp för tung belastning tomt

Tillbehör

Belysningssats Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Belysningssats Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hyllplan för tung last för skåp-/sektionsbredd i G 30	942610 30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11