



## NC-kraftskruvstycke NC8, Typ: 125MX



### Beställningsdata

Ordernummer	360405 125MX
GTIN	2050002046979
Artikelklass	34A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Små yttermått:** Optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Önskad spännkraft kan förväljans **utan verktyg: i 11 steg:** Backbredd 90 mm, **i 4 steg:** Backbredd 125 / 160 / 200 mm. Mycket fast grundstomme av GJS-60, **över- och undersidan slipade, parallellitet 0,02 mm.**

#### Kännetecken:

**Helkapslad och nitrerad spindel som kräver lite underhåll!**

- **Ökad funktionssäkerhet.**
- **Optimerat spånskydd.**
- **Minsta möjliga rengöringsarbete.**

**Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.**

#### Användningsdata:

Kan användas horisontellt eller på sidan, **eftersom sidoytorna är slipade med en noggrannhet på -0,05 mm.**

#### leveransinnehåll:

Inkl. 2 stegbackar (= standard!), 1 handvev, 4 spännjärn.

#### Specialtillbehör:

- **Spännbultar nr 360025 – 25 M10.**
- **Adapterplattor för snabbbyte av backar Xtric nr 361293;361294 strl.125.**
- **Adapterplattor nr 361297; 361298 storlek 125.**
- **Redskapsbackar nr 361140 – 361151.**

#### OBS!:

- **Ytermått/backgränssnitt NC 8 identiska med Allmatic TC/LC.**
- **NC 8 (nr 360405) ersätter produkterna LC (nr 360500) och TC (nr 360400).**
- **Storlekar 125 MX och 125 LX levereras med backar nr 361295 125 och 361296 125.**

## Teknisk beskrivning

backhöjd h	39,5 mm
Typ	125
Spännvidd d	131 - 313 mm
$r \pm 0,015$	118 mm
spännkraft upp till max	40 kN
färgkod för passande tillbehör	NC8
Längsgående spår I H7	20 mm
spännvidd b	0 - 182 mm
grundhållarlängd a	398 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
totallängd L	483 mm
Grundstomhöjd c $-0,02$	100 mm
m	180 mm
Krysspår n H7	20 mm
t	144 mm
vikt	35 kg
Tappbredd $B_1 -0,05$	126 mm
Antal gänga för arbetsstyckanslag	4
Serie	NC8
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

Gängavstrykarset Typ 125	360822 125
Stegback fast För backbredd 125 mm	361296 125
Stegback rörlig För backbredd 125 mm	361295 125