



## Sortiment av invändiga utdragsanordningar i KUKKO L-BOXX®, Typ: 25C



### Beställningsdata

Ordernummer	882500 25C
GTIN	4021176013218
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Består av invändig utdragare och mothåll. **Invändig utdragare** med tvådelade spännbackar och expansionsplatta.

**Mothåll** av kvalitetsverktygsstål med kraftig spindel, spännmutter och T-handtag. Inbyggt trycklager för enkel manövrering av mothållsmuttern (storlek 1 utan trycklager). Sortimenten levereras i KUKKO L-BOXX® storlek 136.

#### Användningsdata:

För problemfri utdragning av kullager och liknande. Även kullager placerade tätt mot botten greppas och dras ut snabbt och effektivt. (Vid avdragning skruvas mothållets spindel fast på den expanderande hylsans kilformade spindel.)

#### Innehåll:

vardera 1 exp. hylsa 882600: storlek 1–7 och 10  
vardera 1 mothåll 882800: strl 1, 2 och 4

### Teknisk beskrivning

vikt inklusive låda	15,2 kg
för hål	12 - 110 mm

Produktslag

Tvåarmad avdragare

**Tillbehör**

Expanderande hylsa Typ 10	882600 10
Expanderande hylsa Typ 7	882600 7
Expanderande hylsa Typ 1	882600 1
Mothåll, separat Typ 4	882800 4
Expanderande hylsa Typ 5	882600 5
Expanderande hylsa Typ 3	882600 3
Expanderande hylsa Typ 6	882600 6
Mothåll, separat Typ 2	882800 2
Mothåll, separat Typ 1	882800 1
Expanderande hylsa Typ 2	882600 2
Expanderande hylsa Typ 4	882600 4