

Garant**Bänkskruvstycke med vridplatta, backbredd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967010 150
GTIN	4045197612267
Artikelklass	91J

Beskrivning**Utförande:****Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionstyrning**

Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutgods (GG 25) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, **prismatisk precisionstyrning**. Precis spindellagring, spindel med trapetsgänga, helt dold och smutsskyddad. Stort, planfräst städ för lättare riktarbeten. De härdade stålbackarna är räfflade och kan bytas mot slipade backar (se Lösa backar).

Med vridplatta, vridbar 360° och låsbar i valfritt läge med en klämmekanism.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Teknisk beskrivning

Öppningsriktning	öppnas bakåt
Material	höghållfast gjutgods (GG 25)
spännvidd	255 mm
backbredd	150 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Vridplatta separat backbredd 150 mm	967020 150
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Reservbackar, par, räfflade backbredd 150 mm	967040 150
Reservbackar, par, slipade backbredd 150 mm	967045 150