

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, SK 50, G nga M × L1: M12X281****Best llningsdata**

Ordernummer	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:****Vibrationsd mpat utf rande, f ste med vibrationsd mpad k rna.****Anv ndningsdata:**

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Sv ngning: d mpad

utkragningsl ngd A-m tt: 300 mm

H ldiameter D₁: 12,5 mm  D₂: 21 mm

Utv ndig-  D: 49 mm

Effektiv l ngd L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Teknisk beskrivning**

g�ngaM	M12×281
L ₂	7,5 mm
� D ₂	21 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	300 mm
H�ldiameter D ₁	12,5 mm
Effektiv l�ngd L ₁	281 mm
Utv�ndig-� D	49 mm

fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga