



Momentnyckel med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 40LNm



Beställningsdata

Ordernummer	657105 40L
GTIN	2050002047181
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. **Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.**

Med **omställbart spärrhuvud. Måttenheter: Nm.**

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Snabb inställning av vridmomentet med skjutinsättningsknapp. Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

hållare för insticksverktyg	9×12 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
maximalt vridmoment	40 Nm
vikt	400 g
skalgradering 1 delstreck =	1 Nm
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
fyrkantsfäste	3/8 tum
visning	analog
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
momentintervall	8 - 40 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningsprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	235,5 mm
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Feedback	utlösande
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
mätmetod	vridmoment
omkopplingsbar avläsning	Nm
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	218 mm
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	17,5 mm
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk

Mätteknik	mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tillbehör

Reservhandtag för momentnycklar Typ 4	657211 4
Reservhandtag för momentnycklar Typ 3	657211 3
Skalram för momentnyckel Typ 1	657214 1
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657600 1-3/8
Momentnyckelutan insticksverktyg maximalt vridmoment 40L Nm	657215 40L