

**Garant****CNC-förvaringshylla, bredd 1000 mm, för verktygsskaft: SK40****Beställningsdata**

Ordernummer	970660 SK40
GTIN	4045197489050
Artikelklass	91L

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Hylla av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Framsidan med fyrkantprofil för stabilisering. **Inställningsområde i djupled 130 mm.** Kan låsas **90° vågrätt** och med **120° lutning.**

**Passar till :**

Montering genom **upphängning i bärande stolpar (grupp 92), CNC-hyllställ nr 970680 och materialvagn nr 918590 storlek 1000 (grupp 91).**

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Bärförmåga i bärande stolpar 25 kg;

Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn 50 kg.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 80 mm

Djup: 155 mm

antal verktygshållare: 10

axelavstånd (A): 85 mm

Bärförmåga vid inhängning i stolpar: 25 kg

Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn: 50 kg

**Teknisk beskrivning**

antal verktygshållare	10
-----------------------	----

axelavstånd (A)	85 mm
höjd	80 mm
Djup	155 mm
Bredd	1000 mm
för verktygsskaft	SK 40
Bärförmåga vid inhängning i stolpar	25 kg
Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn	50 kg
Användningsområde	CNC-hyllställ
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	bredd 1000 mm
Produktslag	Avläggsskiva

## Tillbehör

Plasthylsa Typ SK40	947390 SK40
---------------------	-------------