

Garant**CNC-förvaringshylla, bredd 1000 mm, för verktygsskaft: HSK100****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 970660 HSK100 |
| GTIN | 4045197489173 |
| Artikelklass | 91L |

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Hylla av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Framsidan med fyrkantprofil för stabilisering. **Inställningsområde i djupled 130 mm.** Kan låsas **90° vågrätt** och med **120° lutning.**

Passar till :

Montering genom **upphängning i bärande stolpar (grupp 92), CNC-hyllställ nr 970680 och materialvagn nr 918590 storlek 1000 (grupp 91).**

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 80 mm

Djup: 155 mm

antal verktygshållare: 7

axelavstånd (A): 120 mm

Bärförmåga vid inhängning i stolpar: 25 kg

Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn: 50 kg

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|--------|
| antal verktygshållare | 7 |
| höjd | 80 mm |
| axelavstånd (A) | 120 mm |

| | |
|---|---|
| Djup | 155 mm |
| Bredd | 1000 mm |
| för verktygsskaft | HSK 100 |
| Bärförmåga vid inhängning i stolpar | 25 kg |
| Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn | 50 kg |
| Användningsområde | CNC-hyllställ |
| Materialtjocklek | 1,5 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | bredd 1000 mm |
| Produktslag | Avläggsskiva |

Tillbehör

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plasthylsa Typ HSK100 | 947390 HSK100 |
|-----------------------|---------------|