

Garant**Stegborr för kärnhål HSS 90°, ånganlöpt, för gängor: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	117060 M8
GTIN	4045197035813
Artikelklass	11C

Beskrivning**Utförande:**

Borr- och försänkingssteg båda med egna spår och styrlister. Härigenom hålls stegborrets profil i gott skick även vid frekvent omslipning.

Användningsdata:

Gängkärnhålet och försänkningen tillverkas i exakt linje med varandra **i en arbetsoperation.** För gängkärnhål enligt DIN 336 blad 1 med försänkning 90° (liknande DIN 69, utförande medel).

Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/v
Spännspårlängd L _c	81 mm
för gängor	M8
Ø D ₁ 1. med fas h ₉	6,8 mm
Ø D ₂ 2. med fas h ₈	9 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
totallängd L	125 mm
Tandantal Z	2
Invändig	nej
Steghöjd L ₁ 1. steg 2	21 mm
Beläggning	ånganlöpt
Skärmaterial	HSS

Norm	DIN 8378
Tolerans nom.-Ø	h9
Spetsvinkel	118 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h8
Spiralvinkel	20-30 grad
Försänkingsstegvinkel	90 grad
Skafttolerans	h8
Färgring	Utan
Användning vid håltyp	vid bottenhål och genomgående hål
Produktslag	Konisk plåtborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	lämplig	25 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		