



Avgradnings- och fasningsmaskin, Typ: EKF450



Beställningsdata

Ordernummer	078121 EKF450
GTIN	4250187507243
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

Fasningsmaskin med mjukstart och termosäkring i kompakt utförande för bearbetning av raka kanter, invändiga och utvändiga radier samt hål från Ø 22 mm. Finjusteringen möjliggör lätt avfasning och avgradning men också bred fasning. Med förbättrat fråshuvud för lägre skärkrafter. Fas 45° – bredd steglös 0 - 6 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive fräs, 3 HM-vändskär, spånsamlare nr 084520 och transportväska.

OBS!:

Styrrullen kräver minst 2 mm kanthöjd på arbetsstycket.

Teknisk beskrivning

Bredd	138 mm
höjd	295 mm
vikt	4 kg
effektförbrukning	1500 W

nätspänning	230 V
tillverkarens beteckning	EKF450
Längd	310 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Fas	45°
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Avgradnings- och fasningsmaskin

Tillbehör

Fräsverktyg3 skär Typ ZFR450	078133 ZFR450
HM-vändskärssats, 3 delar, SHM 200för stål Typ SHM200	078128 SHM200
Vändskärsskruv för EKF-vändskär Utförande SCREW	078127 SCREW