

Garant**Kortstegborr HSS 180°, ånganlöpt, För skruvar: M6****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 117240 M6 |
| GTIN | 4045197036193 |
| Artikelklass | 11C |

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stabil. Snäva rundgångstoleranser mellan borrh- och försänkings- \varnothing garanterar exakt rätlinjighet.

Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhet till löseggsbildning och förbättrad spånavgång.

Användningsdata:

För genomgående hål för skruvar enligt DIN-ISO 273 och försänkningar enligt DIN 74, blad 2, form H, J och K, utförande medel.

För skruvar enligt DIN 912, 6912 och 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------|
| Antal skär Z | 2 |
| Steghöjd L_1 1. 180° | 15 mm |
| För skruvar | M6 |
| Spännspårlängd L_c | 47 mm |
| $\varnothing D_1$ 1. h8 | 6,6 mm |
| Matning f i stål < 750 N/mm ² | 0,07 mm/v |
| $\varnothing D_2$ 2. h8 | 11 mm |
| Skaftdiameter D_s | 11 mm |
| totallängd L | 95 mm |
| Beläggning | ånganlöpt |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | DIN 1897 |
| Tolerans nom.-Ø | h8 |
| Spetsvinkel | 118 grad |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h8 |
| Försänkingsstegvinkel | 180 grad |
| Invändig | nej |
| Skafttolerans | h8 |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Konisk plåtborr |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 45 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 40 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 30 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 25 m/min | P |
| GG(G) | lämplig | 25 m/min | K |
| CuZn | mindre lämplig | 80 m/min | N |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |